
EXCGSM01

MODEM GSM, PŘÍJEM A ODESÍLÁNÍ ZPRÁV PRO DÁLKOVÉ ODESÍLÁNÍ ZPRÁV PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ A POPLAŠNÉ SIGNÁLY, IP69K, PRO EXTERNÍ POUŽITÍ ANTÉNY S 2,5M KABELEM A RJ45-USB, PROGRAMOVACÍ KABEL (SOUČÁST BALENÍ), 100...240VAC, 1 DIGITÁLNÍ VSTUP, 1 ANALOGOVÝ VSTUP (0...10V, 0...MA, NTC), 1 RELÉOVÝ VÝSTUP



Obecné charakteristiky			
Popis			Remote control and monitoring GSM/4G modem via SMS
Funkce			GSM/4G modem
Jmenovité napájecí napětí			100...240VAC
Metoda monitorování			
Přenosová technologie			GSM/4G
Připojení k Synergy a Xpress			No
Rozhraní			
Mobilní komunikace			GSM/4G
Mechanické vlastnosti			
Průřez vodiče			
	min.	mm²	0.2
	max.	mm²	2.5
	min.	AWG	24
	max.	AWG	12
Upevnění			DIN rail EN 50022
Hmotnost		g	200
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	+60
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP40
Svorky Stupeň krytí			IP20
Rozměry			

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

Certifikace

	IEC/EN 62311
	IEC/EN 62368

V souladu

/

Klasifikace ETIM

EC000066 - Výkonový stykač, spínání střídavého proudu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.