11BGX1122

POMOCNÉ KONTAKTY PRO MINISTYKAČE BG, PRO REVERZAČNÍ A PŘEPÍNACÍ SPOUŠTĚČE, ŠROUBOVÉ SVORKY, KONTAKTY 2Z+2V



Vlastnosti kontaktů

Utahovací moment pro svorky			
	min.	Ibin	9
	max.	Ibin	9
Utahovací moment pro svorku cívky			
	min.	Ibin	9
	max.	Ibin	9


Mechanické vlastnosti

Upevnění	Reverzační a přepínací sestavy


Technické údaje UL

Jmenovité provozní napětí AC (UL)	V	600

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-5-1

IEC/EN 60335-2-89

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-5-1
	UL 60947-1
	UL 60947-5-1

Certifikáty

	CCC
	CSA C22.2 n. 60335-2-40:22 LZGH A2L
	CSA C22.2 No. 60335-2-89:21 LZGH A2L
	cULus
	EAC
	UL 60335-2-40 LZGH A2L
	UL 60335-2-89 LZGH A2L

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000041 - Blok pomocných kontaktů

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.