11G22224


VLASTNÍ MECHANICKÉ BLOKOVÁNÍ, HLAVIČKOVÉ SVORKY PRO STYKAČE BF00, BF09-BF38, 24VAC




Technické údaje UL

Jmenovité provozní napětí AC (UL)	V	600

Rozměry



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

- CSA C22.2 n° 60947-1
- IEC/EN 60947-1
- UL 60947-1

Certifikáty

- CSA
- cURus
- EAC

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.