# 11G27224


VLASTNÍ MECHANICKÉ BLOKOVÁNÍ, HLAVIČKOVÉ SVORKY PRO STYKAČE BF40-BF94, 24VAC




## Technické údaje UL

| | | |
|---|---|---|
| Jmenovité provozní napětí AC (UL) | V | 600 |

## Rozměry




## Schémata zapojení




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

- CSA C22.2 n° 60947-1
- IEC/EN 60947-1
- UL 60947-1

Certifikáty

- CSA
- cURus
- EAC


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.