BFX95E024

CÍVKA PRO BF160, BF195, BF230 STYKAČE. 24...60VAC - 20...60VDC



Ovláací střídavá cívka

Průměrná spotřeba cívky při 20 °C

cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 50 Hz			
	záběrový	VA	300
	přídržný	VA	6.9
cívka 50/60 Hz napájená frekvencí 60 Hz			
	záběrový	VA	300
	přídržný	VA	6.9
60Hz cívka napájená frekvencí 60Hz			
	záběrový	VA	300
	přídržný	VA	6.9

Ovládací stejnosměrná cívka

Průměrná spotřeba energie cívky ≤20 °C

	záběrový	W	161
	přídržný	W	2.3

Technické údaje UL

Jmenovité provozní napětí AC (UL)		V	600

Certifikace a shoda s předpisy

Certifikáty

cULus

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.