



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010302837482

认证委托人名称及地址

洛瓦托电气贸易(上海)有限公司
上海市闵行区虹井路288号701室

生产者名称及地址

Lovato Electric S.P.A.
Via Don E. Mazza, 12 24020 Gorle (Bergamo) - Italy

生产企业名称及地址

Lovato Electric S.P.A.
Via Don E. Mazza, 12 24020 Gorle (Bergamo) - Italy

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

GL0160C1, GL0200C1, GL0250C1, GL0315C1; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith:
160A(GL0160C1), 200A(GL0200C1), 250A(GL0250C1), 315A(GL0315C1); GL0160C1: AC-21A:
Ue/Ie: AC1000V/160A; AC-23A: Ue/Ie: AC1000V/135A; GL0200C1: AC-21A: Ue/Ie:
AC1000V/200A; AC-23A: Ue/Ie: AC1000V/135A; GL0250C1: AC-21A: Ue/Ie: AC1000V/250A;
AC-23A: Ue/Ie: AC1000V/135A; GL0315C1: AC-21A: Ue/Ie: AC1000V/315A; AC-23A: Ue/Ie:
AC1000V/135A; Icw: 6kA/1s; Icm(峰值): 9.18kA; Iq: 100kA; 3P, 4P; 50/60Hz; 型号解释见
附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2026年01月19日 有效期至: 2031年01月18日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010302837482

证书附页: 第 1 页 共 1 页

GL 0160 C1

1 2 3

1 - 产品系列 product series: GL

2 - 额定工作电流值 IEC rated operational current Ie: 见下表 See below table

3 - C1: 操动机构位置 command pole position: C1: 左侧 command pole is on the left

第四极型号解释 4th pole:

GLX42 0315

1 2

1 - 产品系列 product series: GLX42

2 - 额定工作电流值 IEC rated operational current Ie: 见下表 See below table

额定工作电流值 IEC rated operational current Ie

3 极 3P	GL0160C1	GL0200C1	GL0250C1	GL0315C1
第 4 极 4th pole	GLX420315	GLX420315	GLX420315	GLX420315
AC-21A 1000V	160A	200A	250A	315A
AC-23A 1000V	135A	135A	135A	135A

隔离开关成品可由 GL...系列本体加上手柄 GLX61D, GLX61DB 或手柄+延长杆 GLX61+GLX00+GLX7...S10, GLX61B+GLX00+GLX7..., 相间隔离栅 GLX90...组成。

The finished switch disconnector product is composed of GL series product with handle GLX61D, GLX61DB, or handle +shaft GLX61+GLX00+GLX7...S10, GLX61B+GLX00+GLX7..., Phase barrier GLX90...

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司