



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010303836732

认证委托人名称及地址

洛瓦托电气贸易(上海)有限公司
上海市闵行区虹井路288号701室

生产者名称及地址

Lovato Electric S.P.A.
Via Don E. Mazza, 12 24020 Gorle (Bergamo) - Italy

生产企业名称及地址

Lovato Electric S.P.A.
Via Don E. Mazza, 12 24020 Gorle (Bergamo) - Italy

产品名称和系列、型号、规格

时间继电器

TM; Ui: 250V; Uimp: 4kV; Ith: 8A (TMP, TMPA440, TMM1NFC, TMST, TMSTA440), 5A (TMD), 16A (TMRTC, TMAST); AC-15: Ue/Ie: 250V/8A; Us: TMST/TMP: 24-48VDC/24-240VAC; TMSTA440/TMPA440: 380-440VAC; TMD: 24-240VDC/AC; TMM1NFC: 12-240VDC/AC; TMRTC/TMAST: 220-240VAC; 防护等级: IP20; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2026年01月08日 有效期至: 2031年01月07日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010303836732

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TM ST A440

I II III

I – series 产品系列

II – ST: start time relay 启动继电器

D: OFF delay time relay 断开延时继电器

P: ON delay time relay 接通延时继电器

M1NFC: Multifunction time relay 多功能时间继电器

RTC: weekly time relay 时控继电器

AST: Astronomical time relay 日出日落继电器

III – blank 空白: auxiliary supply 辅助电源

TMST/TMP: 24-48VDC, 24-240VAC;

TMD: 24-240VDC/AC

TMM1NFC: 12-240VDC/AC

TMRTC/TMAST: 220-240VAC

A440: auxiliary supply 辅助电源 380-440VAC

Type list 型号列表

	Type 型号
1	TMST
2	TMST A440
3	TMD
4	TMP
5	TMPA440
6	TMM1NFC
7	TMRTC
8	TMAST

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司