M1P0091022060

KOMPLETOVANÝ DOL SPOUŠTĚČ, ENCLOSED SOUT THERMAL OVERLOAD RELAY, S TLAČÍTKY START A STOP/RESET, S BF09/BF18 STYKAČ, 13A MAX (≤440V), IP65. STYKAČ S CÍVKOU 220VAC 60HZ



Elektrické vlastnosti			
Maximální provozní proud (≤440V)		A	13
Součásti			
Kryt spouštěče standardně dodáván			M1PA
Stykač standardně dodáván			BF0910A
Tepelné relé nutno objednat samostatně			RF38…
Technické údaje UL			
Stupeň krytí UL			Type 1, 12K, 4, 4X
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	910
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Odolnost a ochrana			
IEC stupeň krytí			IP65
Klasifikace ETIM			
ETIM 8.0			EC001037 - Motorový spouštěč

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.