



Denominazione del prodotto
Tipo

Avviatori diretti
M0P00912...10

Caratteristiche elettriche

Taratura relè termico A 6-10
IEC Caratteristiche di impiego ($\leq 440V$)

I_e	A	10
kW	kW	3...4

Componenti forniti di serie

Contenitore fornito di serie MOPA
Contattore fornito di serie BG0910A
Relè termico standard fornito RF910

Dati tecnici UL

Maximum UL/CSA horsepower ratings single-phase

110V-120V	HP	0.5
220V-240V	HP	1.5

Maximum UL/CSA horsepower ratings three-phase, 3-pole

200V-208V	HP	2
220V-240V	HP	3
440V-480V	HP	5
550V-600V	HP	5

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto g 760

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+60

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale IP65

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
Combinazione
starter motore