



Denominazione del prodotto	Avviatori stella triangolo		
Tipo	M3P02573		
Caratteristiche elettriche			
Corrente d'impiego max ($\leq 440V$)	A	35	
Componenti forniti di serie			
Contenitore fornito di serie	M3PA70		
Contattore fornito di serie	BF2510A, BF2501A, BF1810A		
Relè termico da acquistare a parte	RF38...		
Contatti ausiliari forniti di serie	BFX1020, ..., BFX1011		
Caratteristiche meccaniche			
Peso prodotto	g	3800	
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+60
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+70
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione IP frontale	IP65		
Classificazione ETIM			
ETIM 8.0	EC001037 - Combinazione starter motore		