



Przeznaczenie produktu	Rozruszniki gwiazda-trójkąt w obudowie M3P01873		
Seria produktu	M3P01873		
<b>Właściwości elektryczne</b>			
Maksymalny prąd roboczy ( $\leq 440$ V)	A	28	
<b>Komponenty</b>			
W zestawie standardowa obudowa rozrusznika	M3PA70		
W zestawie standardowy stycznik	BF1810A, BF1801A, BF1210A		
Możliwość zakupu dodatkowego przekaźnika termicznego	RF38...		
W zestawie standardowy zestyk pomocniczy	BFX1020, ..., BFX1011		
<b>Właściwości mechaniczne</b>			
Masa	g	3700	
<b>Warunki otoczenia</b>			
Temperatura pracy	min.	°C	-25
	maks.	°C	+60
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
<b>Odporność i zabezpieczenie</b>			
Stopień ochrony IP od frontu	IP65		
<b>Klasyfikacja ETIM</b>			
ETIM 8,0	EC001037 - Układ rozruchowy silnika		