



Denumirea produsului Starter direct
Denumirea tipului de produs M2P02510

Caracteristici electrice

Curent maxim de funcționare ($\leq 440V$) A 25

Componete

Carcasa de pornire standard furnizată M2PA

Contactor standard furnizat BF2510A

Releul termic se achiziționează separat RF38...

Caracteristici mecanice

Greutate g 1060

Conditii ambientale

Temperatura de Operare

Temperatura min °C -25

Temperatura max °C +60

Temperatura de depozitare


Temperatura min °C -40

Temperatura max °C +70


Rezistență și protecție

Grad IP frontal IP65

Dimensiuni



Diagrame de cablare



I = Start; O = Stop/Reset

Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN 60947-1
 IEC/EN 60947-4-1
 UL508 CSA C22.2 n° 14

Certificate

CSAus
 cULus
 EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC001037 -
 Combinație
 starter
 motor/starter
 motor