DMED4XC2

CABLE KIT FOR DMED4… CONNECTIONS WITH REMOTE DISPLAY DMED4DC1



Okolní podmínky

Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+85
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+85
Relativní vlhkost			%	<80
Maximální stupeň znečištění				2

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001506 - Elektroměr

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.