EXCRDU2

REMOTE DISPLAY UNIT FOR CONTROL AND MONITORING OF UP TO 32 MOTOR STARTERS, WIDESCREEN COLOR LCD GRAPHIC DISPLAY 118X96MM, BUILT-IN RS485 PORT, IP65.




Obecné charakteristiky			
Popis			Remote display unit, widescreen colour LCD graphic display, 186x96mm, built-in RS485 port, IP65 protection. Compatible with ADXNP... type and ADXL... series soft starters and VLB3... variable speed drives
Funkce			Displejová jednotka (remote)
Jmenovité napájecí napětí			100...240VAC 50/60Hz, 110...250VDC
Komunikace			
Typ komunikačního portu			RS485
Podporované protokoly			Modbus RTU
Rozhraní			
Komunikace RS485			Ano
Mechanické vlastnosti			
Průřez vodiče			
	min.	mm²	0.2
	max.	mm²	2.5
	min.	AWG	24
	max.	AWG	12
Utahovací moment (max.)			
		Nm	0.5
		lbin	4.5
Upevnění			Panelová montáž
Hmotnost		g	440
Okolní podmínky			
Teplota			
Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	+60
Odolnost a ochrana			
Stupeň krytí čelní strany IP			IP65
Svorky Stupeň krytí			IP20
Stupeň znečištění			2
Rozměry			


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

EXCRDU2

REMOTE DISPLAY UNIT FOR CONTROL AND MONITORING OF UP TO 32 MOTOR STARTERS, WIDESCREEN COLOR LCD GRAPHIC DISPLAY 118X96MM, BUILT-IN RS485 PORT, IP65.



Schémata zapojení



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN/BS 61000-6-2
IEC/EN/BS 61010-1
IEC/EN/BS 61010-2-030
IEC61000-6-4

Certifikáty

cETLus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.