
FE01D00800

DC POJISTKY PRO FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE, PRO VÁLCOVÉ POJISTKY VELIKOSTI 10X38MM, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 30KA/1000VDC, JMENOVITÝ PROUD 8A



Elektrické vlastnosti			
IEC maximální jmenovitý proud (In)		A	8
IEC maximální jmenovité napětí (Un)		V	1000
Jmenovitý proud (In)		A	8
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	3000
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	8
Rozměry			



Certifikace a shoda s předpisy	
V souladu	
	IEC/EN 60269-6
Certifikace	
	EAC
Klasifikace ETIM	
ETIM 8.0	EC002704 - Trubičková pojistka

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.