
FE01D20

FUSE FOR PHOTOVOLTAIC APPLICATIONS, FOR 10X38MM FUSES. 25KA BREAKING CAPACITY AT 1000VDC, 20A



Elektrické vlastnosti			
IEC maximální jmenovitý proud (In)		A	20
IEC maximální jmenovité napětí (Un)		V	1000
Jmenovitý proud (In)		A	20
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-20
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80
Maximální nadmořská výška		m	3000
Mechanické vlastnosti			
Hmotnost		g	8
Rozměry			



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.