



Denumirea produsului	Suporturi de siguranțe
Denumirea tipului de produs	FB
Tip tensiune de operare	DC


Caracteristici electrice

curent nominal maxim IEC (In)	A	20
Tensiune nominală maximă IEC (Un)	V	1000
Curent nominal (In)	A	20

Caracteristici mecanice

Greutate	g	8
----------	---	---

Dimensiuni



Certificari si conformitate

Conformitate	IEC/EN 60269-6
Certificari	EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0	EC002704 - Siguranță cilindrică
----------	---------------------------------------