31PS31

SONDA SE TŘEMI ELEKTRODY, 300MM/11,81”



Připojení

Svorky typ			Faston


Okolní podmínky

Teplota			
	Provozní teplota		
		max. °C	+70
Maximální provozní tlak		bar	2

Kryt

Hmotnost		g	120

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	
	/
Certifikáty	
	EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC010106 - Snímač hladiny

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.