802307

NAPÁJECÍ PŘÍPOJNICE PRO JISTIČE S TEPELNÝM A MAGNETICKÝM VYPNUTÍM TYPU P1 MB U … DLE UL 489, 1 PÓLOVÁ SVORKA PRO NAPÁJENÍ PŘÍPOJNICE, PRŮŘEZ VODIČE 14 AŽ 2 AWG

Mechanické vlastnosti		
Hmotnost	g	30
Certifikace a shoda s předpisy		
V souladu		
/		
Klasifikace ETIM		
ETIM 8.0		EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.