SM1X18S

PODPORA HŘÍDELKY>145MM



Mechanické vlastnosti

Provozní poloha

		normální		Ostatní
Hmotnost			g	30

Okolní podmínky

Teplota

	Provozní teplota			
		min.	°C	-20
		max.	°C	+60
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-50
		max.	°C	+80

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14	
IEC/EN 60947-1	
IEC/EN 60947-5-1	
UL508	

Certifikáty

cULus	
EAC	

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.