SM1X3040R

PŘÍMÉ PROPOJENÍ MOTOROVÉHO SPOUŠTĚČE SM1R S MINISTYKAČEM BG



Provozní charakteristiky


IEC maximální proud (Imax)	A	12

Mechanické vlastnosti

Provozní poloha

	normální	Ostatní
Hmotnost	g	19

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.