# P5X502

TERMINAL CLAMP SET FOR RIGID AND FLEXIBLE CABLES FOR P5ME3PH0250UL, 3-PIECE SET



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Utahovací moment kabelového oka | | Nm | 44 |
| Průřez vodiče | | | |
| | AWG/Kcmil | | |
| | min. | | 1/0 |
| | max. | | 300kcmil |
| Hmotnost | | g | 92 |
| **Certifikace a shoda s předpisy** | | | |
| Certifikáty | | | |
| | cULus | | |
| **Klasifikace ETIM** | | | |
| EC000066 - Výkonový stykač, spínání střídavého proudu | | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.