LP4XBL105

SET OF 10 YELLOW LENSES FOR LP4… CONTROL STATIONS



Obecné charakteristiky				
Barva				Žlutý
IEC stupeň krytí				IP65
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+80

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.