LPFXB0

LÍCUJÍCÍ-VYSTOUPLÝ PUSH-PUSH OVLADAČ BEZ SKLÍČKA PRO Ø30MM KOVOVÁ TLAČÍTKA



Obecné charakteristiky


Materiál	Slitina hliníku a zinku, plastové díly z polyamidu

Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

/

Certifikáty

/

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002024 - Příslušenství / náhradní díly pro přístrojr

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.