# LPFXQ0

LÍCUJÍCÍ-VYSTOUPLÝ PUSH-PUSH OVLADAČ Ø30MM BEZ KRYTKY KOVOVÁ ŘADA



## Obecné charakteristiky


| | |
|---|---|
| Materiál | Slitina hliníku a zinku, plastové díly z polyamidu |

## Okolní podmínky

Teplota

| | | | |
|---|---|---|---|
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | +70 |
| Skladovací teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +85 |

## Rozměry




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

/

Certifikáty

/

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002024 - Příslušenství / náhradní díly pro přístrojr |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.