LPSXB3

PLASTOVÁ HLAVICE TLAČÍTKA S NÁVRATEM BEZ SKLÍČKA PRO KOVOVÁ TLAČÍTKA Ø22MM

Obecné charakteristiky


Materiál	Slitina hliníku a zinku, plastové díly z polyamidu

Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	/
Certifikáty	/

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.