



Denominazione del prodotto

Colonne
luminesce Ø70
mm

Tipo

8TL7FL - Moduli
luminesce

Caratteristiche generali

Diametro	mm - inch	70 / 2.75
Tensione di alimentazione (AC)	V	230...240
Colore		Giallo
Grado di protezione (IEC)		IP65
Assorbimento luminoso per modulo (AC)	mA	15
Assorbimento luminoso per modulo (DC)	mA	15
Assorbimento moduli sonori (AC)	mA	15
Assorbimento moduli sonori (DC)	mA	15

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto	g	92
---------------	---	----

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-20
max	°C	+50

Dimensioni



Schemi elettrici



Connect terminals C and 1 as indicated to power the first module.
 If other modules are fitted, the respective terminals must be connected accordingly.

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000232 -
Modulo ottico per
torre di
segnalazione