# GAX1020A

PŘÍDAVNÉ BLOKY, POMOCNÉ KONTAKTY, SPÍNÁNÍ SOUČASNĚ S HLAVNÍMI PÓLY ODPÍNAČE, 2Z PRO GA ..A, GA063SA A GA040D



## Vlastnosti kontaktů


| | | | |
|---|---|---|---|
| IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C | | A | 10 |
| Jalový výkon pro řízení kondenzátorů na | | | |
| Mechanická životnost | | cycles | 100000 |

## Mechanické vlastnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Upevnění | | | Boční montáž |
| Utahovací moment pro svorky | | | |
| | max. | Nm | 0.8 |
| | min. | Ibin | 7.1 |
| Průřez vodiče | | | |
| | IEC min. | mm² | 1 x 0.75 |
| | IEC max. | mm² | 2 x 2.5 |
| Hmotnost | | g | 30 |

## Rozměry

## Schémata zapojení




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CSA C22.2 |
| IEC/EN 60335-2-89 |
| IEC/EN 60947-1 |
| IEC/EN 60947-3 |
| IEC/EN 60947-5-1 |
| UL508 |
| UL98 |

Certifikace

| |
|---|
| CSA C22.2 n. 60335-2-40:22 LZGH A2L |
| CSA C22.2 No. 60335-2-89:21 LZGH A2L |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

| |
|---|
| EAC |
| UL 60335-2-40 LZGH A2L |
| UL 60335-2-89 LZGH A2L |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000041 - Blok pomocných kontaktů |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.