GAX1110EA

PŘÍDAVNÉ BLOKY, POMOCNÉ KONTAKTY, SPÍNÁNÍ S PŘEDSTIHEM OPROTI HLAVNÍM PÓLŮM ODPÍNAČE, 1VSP (Z) PRO GA016A, GA025A, GA032A, GA040A, GA063 SA A GA040 D




Vlastnosti kontaktů


IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	10
Jalový výkon pro řízení kondenzátorů na			
Mechanická životnost		cycles	100000

Mechanické vlastnosti

Upevnění			Boční montáž
Utahovací moment pro svorky			
	max.	Nm	0.8
	min.	Ibin	7.1
Průřez vodiče			
Hmotnost		g	35

Rozměry





Schémata zapojení

GAX11... - GAX12...



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2
IEC/EN 60335-2-89
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	UL98
Certifikace	
	CCC
	CSA C22.2 n. 60335-2-40:22 LZGH A2L
	CSA C22.2 n°60947-4-1
	CSA C22.2 No. 60335-2-89:21 LZGH A2L
	cULus according to UL60947-4-1
	EAC
	UL 60335-2-40 LZGH A2L
	UL 60335-2-89 LZGH A2L

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000041 - Blok pomocných kontaktů

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.