GAX42040D

ČTVRTÝ PÓL PRO ODPÍNAČE PRO FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE, PRO GA040D, SMLUVENÝ TEPELNÝ PROUD 40A



Vlastnosti kontaktů


IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C	A	15

Mechanické vlastnosti

Utahovací moment pro svorky

min.	Nm	1.8
max.	Nm	2
min.	Ibin	16
max.	Ibin	18


Rozměry



Schémata zapojení

Fourth pole add on

GAX42... **GAX41...**



Certifikace a shoda s předpisy

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

V souladu

CSA C22.2
IEC/EN 60335-2-89
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
UL508
UL98

Certifikace

CSA C22.2 n. 60335-2-40:22 LZGH A2L
CSA C22.2 n°60947-4-1
CSA C22.2 No. 60335-2-89:21 LZGH A2L
cULus according to UL60947-4-1
EAC
UL 60335-2-40 LZGH A2L
UL 60335-2-89 LZGH A2L

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.