GAX67B


OTOČNÉ OVLADAČE PRO ODDĚLENOU MONTÁŽ, UZAMYKATELNÉ, BARVA ČERNÁ, PRO MECHANICKÉ VZÁJEMNÉ BLOKOVÁNÍ GA X50…(I-0-II), 5MM/0.2”, IEC IP65/UL TYP 4X





Odolnost a ochrana

Stupeň krytí UL	Type 1, 2, 3R, 12, 12K, 4, 4X for external use

Rozměry







Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3
UL508
UL98

Certifikace

CSA C22.2 n°4
CSA C22.2 n°60947-4-1
cULus according to UL60947-4-1
cULus according to UL98
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000230 - Ovladač do dveří pro předpínače

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.