GEFX800

3-DÍLNÝ SET KRYTŮ SVOREK, PRO GEF0050…GEF0160…



Mechanické vlastnosti			
Upevnění			Snap-on
Průřez vodiče			
Hmotnost		g	90
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	70
Certifikace a shoda s předpisy			
V souladu			
	IEC/EN/BS 60947-1		
	IEC/EN/BS 60947-3		
Certifikace			
	CE		
	UKCA		
Klasifikace ETIM			
ETIM 8.0			EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.