# GLX500

SADA HLAVIČKOVÝCH SVOREK PRO PEVNÉ A SLANĚNÉ KABELY, 1 DÍLNÁ SADA, KAŽDÝ DÍL KRYJE 1 PÓL, PRO GL0160...GL0315 A GLC0160…GLC0315, BF160…BF195



## Mechanické vlastnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Utahovací moment kabelového oka | | Nm | 35 |
| Průřez vodiče | | | |
| | IEC min. | mm² | 16 |
| | IEC max. | mm² | 120 |
| | AWG/Kcmil min. | | 6 |
| | AWG/Kcmil max. | kcmil | 250kcmil |

## Certifikace a shoda s předpisy

| | |
|---|---|
| V souladu | |
| | IEC/EN 60947-1 |
| | IEC/EN 60947-3 |
| Certifikace | |
| | cULus |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.