GLX501

SADA HLAVIČKOVÝCH SVOREK PRO PEVNÉ A SLANĚNÉ KABELY, 3 DÍLNÁ SADA, KAŽDÝ DÍL KRYJE 1 PÓL, PRO GL0160...GL0315 A GLC0160…GLC0315, BF160…BF195



Mechanické vlastnosti

Utahovací moment kabelového oka		Nm	35
Průřez vodiče			
	IEC min.	mm²	16
	IEC max.	mm²	120
	AWG/Kcmil min.		6
	AWG/Kcmil max.	kcmil	250kcmil

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	
	IEC/EN 60947-1
	IEC/EN 60947-3
Certifikace	
	cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.