GLX504

SADA HLAVIČKOVÝCH SVOREK PRO PEVNÉ A SLANĚNÉ KABELY, 1 DÍLNÁ SADA, KAŽDÝ DÍL KRYJE 1 PÓL DVOJICE KABELŮ, PRO GL0320…GL0630



Mechanické vlastnosti

Utahovací moment kabelového oka		Nm	22.6
Průřez vodiče			
	IEC min.	mm²	2x21.2
	IEC max.	mm²	2x152
	AWG/Kcmil min.		2x4
	AWG/Kcmil max.	kcmil	2x300kcmil

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certifikace

cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002498 - Příslušenství pro nízkonapěťové spínací technologie

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.