GLXVS00

VOLTAGE SENSING CONNECTORS, 6-PIECES SET. FOR GL0100…GL0315, GLC0100… GLC0315 E GLCMB0125…GLCMB0135



Mechanické vlastnosti			
Průřez vodiče			
Hmotnost		g	30
Okolní podmínky			
Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+55
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+70
Maximální nadmořská výška		m	3000
Odolnost a ochrana			
Stupeň znečištění			3
Certifikace a shoda s předpisy			
V souladu			
	IEC/EN/BS 60947-3		
	IEC/EN/BS 6947-6-1		

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.