# GLXVS01

VOLTAGE SENSING CONNECTORS, 8-PIECES SET. FOR GL0100…GL0315, GLC0100… GLC0315 E GLCMB0125…GLCMB0135



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Průřez vodiče | | | |
| Hmotnost | | g | 40 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | +55 |
| Skladovací teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +70 |
| Maximální nadmořská výška | | m | 3000 |
| **Odolnost a ochrana** | | | |
| Stupeň znečištění | | | 3 |
| **Certifikace a shoda s předpisy** | | | |
| V souladu | | | |
| | IEC/EN/BS 60947-3 | | |
| | IEC/EN/BS 6947-6-1 | | |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.