



Denominazione del prodotto
Tipo

Attacchi terminali
GLX5

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio attacchi terminali

Nm 22.6

Sezione dei conduttori

IEC min	mm ²	2x21.2
IEC max	mm ²	2x152
AWG/kcmil min		2x4
AWG/kcmil max		2x300kcmil

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-3

Certificazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -
Accessori per
dispositivi di
commutazione
bassa tensione