



Przeznaczenie produktu	Końcówka zaciskowa GLX5		
Seria produktu	GLX5		
Właściwości mechaniczne			
Moment dokręcania końcówek zaciskanych	Nm	22.6	
Przekrój przewodu	IEC min.	mm ²	2x21.2
	IEC maks.	mm ²	2x152
	AWG/kcmil min.	2x4	
	AWG/kcmil maks.	2x300kcmil	
Certyfikaty i zgodność			
Zgodność	IEC/EN 60947-1		
	IEC/EN 60947-3		
Certyfikaty	cULus		
Klasyfikacja ETIM			
ETIM 8,0	EC002498 - Akcesoria/części zamienne do aparatury niskonapięciowej		