# GLXHS2

UCHWYT NA POKRĘTŁO DO PRZEŁĄCZANIA BEZPOŚREDNIEGO GLX61DB DO UKŁADÓW PRZEŁĄCZNYCH Z NAPĘDEM GLCMB0320…630…



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Właściwości mechaniczne** | | | |
| Przekrój przewodu | | | |
| Masa | | g | 12.1 |
| **Warunki otoczenia** | | | |
| Temperatura pracy | | | |
| | min. | °C | -25 |
| | maks. | °C | +55 |
| Temperatura składowania | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | maks. | °C | +70 |
| Maks. wysokość | | m | 3000 |
| **Odporność i zabezpieczenie** | | | |
| Stopień zanieczyszczenia | | | 3 |


The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding