GLXVS03

ZESTAW 8 ZACISKÓW DO POMIARU NAPIĘCIA DO GLCMB0320T4…630T4…



Właściwości mechaniczne			
Przekrój przewodu			
Masa		g	49
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Maks. wysokość		m	3000
Odporność i zabezpieczenie			
Stopień zanieczyszczenia			3

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding