



Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Tip

Încărcătoare
automate de
baterii
BCF
Încărcător de
baterii automat
monofazat cu 1
nivel de încărcare
pentru bateriile
plumb-acid

Alimentare electrică

Tensiune nominală Us

min	VAC	100
max	VAC	240 ±10%

Frecvența operațională

min	Hz	50 ±5%
max	Hz	60 ±5%

Consumul de energie

max	VA	80
max	W	39

Putere disipată Max

W 6

Siguranță internă

A 2

Ciclu de încărcare

Standarde de referință

IEC62368-1

Tip baterie

plumb-acid

Voltajul bateriei

VDC 24

Tensiune de încărcare (Uc)

27.2 VDC

Curent de încărcare (Ic)

A 1.25

Reglarea curentului de încărcare

% Ic Fix

Protecții

Siguranța de
alimentare;
Inhibarea
încărcării din
cauza: 1.
scurtcircuit la
bornele bateriei,
2. inversarea
polarității bateriei,
3. tensiune
scăzută la polii
bateriei (<0,5
Ue), 4.
suprasarcină la
ieșire

Indicații


LED inversă polaritatea bateriei

Yes


Circuit de ieșire de alarmă

Tip ieşire	1 releu																		
Capacitatea nominală	AC1: 3A 250VAC																		
Caracteristici mecanice																			
Tip de locuință	Modular DIN rail mounting																		
Terminale Tip	Fix																		
Fixare	Sină DIN de 35 mm sau fixare cu șuruburi																		
Greutate	g 332																		
Condiții ambientale																			
Temperatura	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Temperatura de Operare</td> </tr> <tr> <td>min</td> <td>°C</td> <td>-40</td> </tr> <tr> <td>max</td> <td>°C</td> <td>+51</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Temperatura de depozitare</td> </tr> <tr> <td>min</td> <td>°C</td> <td>-40</td> </tr> <tr> <td>max</td> <td>°C</td> <td>+85</td> </tr> </table>	Temperatura de Operare			min	°C	-40	max	°C	+51	Temperatura de depozitare			min	°C	-40	max	°C	+85
Temperatura de Operare																			
min	°C	-40																	
max	°C	+51																	
Temperatura de depozitare																			
min	°C	-40																	
max	°C	+85																	
Grad de protecție	IP20																		

Dimensiuni



Diagrame de cablare



Certificari si conformitate

Conformitate

IEC/EN/BS 60100-6-2
IEC/EN/BS 61000-6-3

IEC/EN/BS 62368-1

Certificate

cURus
EAC

Clasificare ETIM

ETIM 8.0

EC000359 -
Încărcător
universal