
ATP0045T4A230C600A

AUTOMATICKÁ JEDNOTKA ŘÍZENÍ ZÁSKOKŮ SÍTÍ V KOVOVÉM KRYTU ATS, NAPÁJENÍ 230VAC, SE STYKAČI VE ČTYŘPÓLOVÉM PROVEDENÍ, PROVOZNÍ PROUD 45 A, VÝKON (400 V) 31 KVA, ROZMĚRY (500X400X200MM)




Napěťové vstupy		
Maximální jmenovité napětí Ue		400
Kmitočtový rozsah	Hz	45...65
Proudové vstupy		
Jmenovitý proud (Ie)	A	45 (AC1)
Digitální vstupy		
Počet digitálních vstupů	Nr.	6
Reléové výstupy		
Počet reléových výstupů	Nr.	7
Uspořádání kontaktů		6 with 1NO - SPST 1 with NO/NC - SPDT
Izolace		
Napěťové vstupy		
Jmenovité izolační napětí Ui	VAC	400
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	kV	4
Okolní podmínky		
Maximální stupeň znečištění		2
Kategorie přepětí		3
Kryt		
Materiál		Kovové
Stupeň í		IP65
Rozměry (Š x V x H)	mm	500x400x200
Rozměry		

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

IEC 61439-2

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.