



Quadri di  
commutazione  
automatica ATS  
ATP

Denominazione del prodotto

Tipo

**Ingressi di tensione**

Tensione nominale Ue massima 400

Campo di frequenza Hz 45...65

**Ingressi di corrente**

Corrente nominale (Ie) A 45 (AC1)

**Ingressi digitali**

Numero di ingressi digit. Nr. 6

**Uscite a relè**

Numero di usci. relè Nr. 7

Configurazione contatti

6 with 1NO -  
SPST 1 with  
NO/NC - SPDT

**Isolamenti**

Ingressi voltmetrici

Tensione nominale di isolamento Ui VAC 400  
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp kV 4

**Condizioni ambientali**

Grado di inquinamento massimo 2

Categoria di sovratensione 3


**Custodia**

Materiale Metallico


Grado di protezione IP65

Dimensioni (L x A x P) mm 500x400x200

**Dimensioni**



Schemi elettrici



**Omologazioni e conformità**

Conformità

IEC 61439-2