



Quadri di commutazione ATS, con commutatore ATL600 e contattori quadripolari, 60A ATP

Denominazione del prodotto


Tipo

Caratteristiche generali


Numero di sorgenti controllate	Nr.	2
Display		Display grafico LCD retroilluminato 128x80 pixel
Lingue	Nr.	5
Alimentazione AC		
Frequenza nominale	Hz	50/60
Campo di funzionamento frequenza	Hz	45...65
Immunità alle microinterruzioni	220VAC ms	≤250
Ingressi di tensione		
Tensione nominale Ue massima		400
Campo di frequenza	Hz	45...65
Tipo di misura		Vero valore efficace (TRMS)
Ingressi di corrente		
Corrente nominale (Ie)	A	60 (AC1)
Ingressi digitali		
Numero di ingressi digit.	Nr.	6
Uscite a relè		
Numero di usci. relè	Nr.	7
Configurazione contatti		6 x 1NA + 1 in scambio
Durata elettrica	cycles	10 ⁵
Durata meccanica	cycles	10 ⁷
Comunicazione		
Porta di comunicazione ottica USB sul fronte		Sì, con connettore USB CX01 (opzionale)
Porta di comunicazione ottica Wi-Fi sul fronte		Sì, con connettore Wi-Fi CX02 (opzionale)
Isolamenti		
Ingressi voltmetrici	Tensione nominale di isolamento Ui VAC	400
	Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp kV	4
Condizioni ambientali		

Grado di inquinamento massimo	2
Categoria di sovratensione	3
Custodia	
Materiale	Metallico
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (L x A x P)	mm 500 x 400 x 200

Dimensioni



Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Conformità

IEC 61439-2