



Quadri di
commutazione
automatica
ATPBU061N00

Denominazione del prodotto

Tipo

Alimentazione AC

Tensione nominale AC VAC 230

Ingressi di corrente

Corrente nominale (Ie) A 25

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min °C *5
max °C 55

Altitudine massima m 3000

Custodia

Peso prodotto g 5400

Omologazioni e conformità

Conformità

EN61439-2

Omologazioni

/