



Quadri di commutazione automatica

Denominazione del prodotto

Alimentazione AC

Tensione nominale AC VAC 400

Ingressi di corrente

Corrente nominale (Ie) A 30

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-5
max	°C	55

Altitudine massima m 3000

Custodia

Peso prodotto g 7900

Omologazioni e conformità

Conformità

EN61439-2

Omologazioni

/