



Quadri di
commutazione
automatica
ATPEP031N00

Denominazione del prodotto

Tipo

Alimentazione AC

Tensione nominale AC VAC 230

Ingressi di corrente

Corrente nominale (Ie) A 16

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min	°C	-5
max	°C	55

Altitudine massima m 3000

Custodia

Peso prodotto g 2100

Omologazioni e conformità

Conformità

EN61439-2

Omologazioni

/