



Układ SZR w metalowej obudowie

Przeznaczenie produktu

Zasilanie napięciem AC

Znamionowe napięcie zasilania AC VAC 400

Wejścia prądowe

Prąd znamionowy (Ie) A 30

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min.	°C	-5
maks.	°C	55

Maks. wysokość m 3000

Obudowa

Masa g 7900

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

EN61439-2

Certyfikaty

/