



Układ SZR w metalowej obudowie ATPEP031N00

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Zasilanie napięciem AC

Znamionowe napięcie zasilania AC

VAC 230

Wejścia prądowe

Prąd znamionowy (Ie)

A 16

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -5
maks. °C 55

Maks. wysokość

m 3000

Obudowa

Masa

g 2100

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

EN61439-2

Certyfikaty

/